



technoCASE
Montageanleitung
Assembly instructions
Instructions d'assemblage



Sie haben sich für ein ROLEC **technoCASE** Gehäuse entschieden, den neuesten Stand der Gehäusetechnik.

Congratulations! You have bought a **technoCASE** state of the art enclosure by ROLEC.

Dans ce système **technoCASE** ROLEC vous propose une technologie incomparable.



1. Je nach Wunsch, hohes 1 oder flaches 2 Gehäuseteil auf festen Untergrund legen.
2. Gehäuseteil 1 oder 2 konturengleich drauflegen.
3. V2A Deckelschrauben in Schraubenkanäle einführen und leicht durch vorgeformtes Gewinde drehen, durchfallen lassen und direkt mit dem Unterteil verschrauben.
4. Gelochte Abdeckstreifen 4 am Gehäuseunterteil einrasten.
5. Ungelochte Abdeckstreifen 5 am Gehäuseoberteil einrasten.

Diese Anleitung gilt auch für Gehäuse mit gleichhohen Teilen.
 Formgebundene Dichtung aus Silikon.

1. Decide which part (low or high) will be the base, and place on a solid surface.
2. Place "lid" onto chosen base.
3. Put stainless steel screws into the thread of the lid, the screw down onto base.
4. Add base snap on the hole covers.
5. Add lid snap on hole silicon.

Enclosure with two parts of equal size will be assembled the same way.
 Designed gasket, made of silicone.

1. Vous pouvez utiliser aussi bien la partie 1 ou 2 du coffret pour former l'embase désirée.
2. Mettre le repère 1 ou 2 en partie supérieure.
3. Mettre les vis inox dans les canaux prévus à cet effet, et visser ceux-ci dans les taraudages préformés.
4. Clipser le repère 4 sur l'embase.
5. Clipser le repère 5 sur le couvercle.

Dans le cas ou nous avons 2 couvercles assembles, le montage sera identique.
 Étanchéité: Joint silicone.

ROLEC **technoCASE** Gehäuse aus Thermoplast gibt es in ABS, POLYCARBONAT und POLYCARBONAT mit Klarsichtdeckeln in folgenden Abmessungen:

ROLEC **technoCASE** Enclosures made out of thermoplastic are available in ABS, POLYCARBONATE und POLYCARBONATE with transparent lids in following sizes:

Ces coffrets **technoCASE** sont fabriqués en ABS et POLYCARBONATE. Possibilité d'avoir des couvercles transparente pour toutes les tailles uniquement pour le POLYCARBONATE:

Type	L	x	B mm	x	H
TAF 080	80	x	80	x	60
TAF 082	120	x	80	x	60
TAF 084	160	x	80	x	60
TAF 086	240	x	80	x	60
TAF 120	120	x	120	x	60
TAF 122	200	x	120	x	60
TAF 124	240	x	120	x	60
TAF 160	160	x	160	x	60
TAF 162	240	x	160	x	60
TAF 202	300	x	200	x	80
TAF 242	360	x	240	x	80

Type	L	x	B mm	x	H
TA 080	80	x	80	x	80
TA 082	120	x	80	x	80
TA 084	160	x	80	x	80
TA 086	240	x	80	x	80
TA 120	120	x	120	x	90
TA 122	200	x	120	x	90
TA 124	240	x	120	x	90
TA 160	160	x	160	x	90
TA 162	240	x	160	x	90
TAH 162	240	x	160	x	120
TA 202	300	x	200	x	120
TAH 202	300	x	200	x	160
TA 242	360	x	240	x	120
TAH 242	360	x	240	x	160

technoCASE
Montageanleitung
Assembly instructions
Instructions d'assemblage




Zubehör


Accessories

Accessoires


AußenbefestigungsfüÙe
 External mounting feet
 Pieds de fixation exterieur




TischfüÙe
 Table top feet
 Pieds




Aluminium Frontplatte
 Aluminium front plate
 Face avant en aluminium




Montageplatte, Hartpapier
 Hardpaper mounting plate
 Plaque de montage, papier bakelisé




Leiterplattenhalter 120
 P.C.B. support 120
 Support de cartes CI 120




Leiterplattenhalter 80/160
 P.C.B. support 80/160
 Support de cartes CI 80/160




Innen-Filmscharniere
 Internal hinges
 Charnières de intérieures




Plombiersatz
 Lead seal
 Vis plombables



Außen-Haltescharniere
 Exterior hinges
 Charnières extérieures



SchnappfüÙe für Tragschiene TS 32/35
 Snap feet for supporting rails
 Pieds supports pour rails



ROLEC Gehäuse-Systeme GmbH
 Kreuzbreite 2
 D-31737 Rinteln Germany
 Fon +49(0)5751-4003-0
 Fax +49(0)5751-4003-50
 info@rolec.de / www.rolec.de